

Part3R

Part2

Part1

금액

메탈리스

유량

특성

대구경

영화

비닐

배액

Part3RN

Part2

금액

메탈리스

대구경

단품

메이

전동

메뉴얼

메뉴얼

파인

관련

기

약액용 에어 오퍼레이트 밸브

AMDZ¹/₂3-AMD0¹/₂3 Series●접속 튜브 사이즈: $\phi 3$, $\phi 6$, $\phi 6.35$, 1/8", 1/4", (Rc1/8)

RoHS



사양

항목	AMDZ※-※-2	AMDZ※-※-4	AMD0※-※-4
사용 유체	약액·순수·N ₂ 가스·공기(주3)		
유체 온도 ℃	5~80		
내압력 MPa	1.0		
사용 압력(A→B) MPa	0~0.5	0~0.3	0~0.5
사용 압력(B→A) MPa	0~0.3		
밸브 시트 누설 cm ³ /min	0(단, 수압에서)		
배압 MPa	0~0.3	0~0.1	0~0.3
주위 온도 ℃	0~60		
빈도	30회/분 이하		
취부 자세	자유		
접속 방식	Rc1/8 OD $\phi 3$ 튜브 접속 OD1/8" 튜브 접속	OD $\phi 6$ 튜브 접속 OD1/4" 튜브 접속	Rc1/8 OD $\phi 6$ 튜브 접속 OD1/4" 튜브 접속
오리피스 지름	$\phi 2$	$\phi 3.5$	$\phi 4$
Cv값	0.08(주1)(주2)	0.25	0.32(주2)
조작부	조작 압력 MPa	NC·NO 0.3~0.5, 복동 0.2~0.3	NC·NO 0.35~0.5, 복동 0.2~0.3
	조작 포트	M5	
질량 kg	0.06	0.06	0.11

주1: PFA 보디의 접속 Rc1/8 타입은 Cv값 = 0.12입니다.


주2: SUS 보디 타입의 Cv값은 PFA 보디의 접속 Rc1/8의 Cv값의 80% 정도입니다.

주3: 산성 유체에는 사용할 수 없습니다. 산성 유체에 사용할 경우에는 2page, 48page를 참조해 주십시오.

제품 구성 재료와 사용 유체, 주위 환경과의 적합성을 확인한 후 사용해 주십시오.(적합성 체크 리스트 권두 17page를 참조해 주십시오.)

주4: 유량 특성에 대해서는 119page를 참조해 주십시오.

내부 구조 및 부품 리스트



품번	부품 명칭	재질(보디 재질별)	
		표준	D
1	커버	PPS	
2	실린더	PPS	
3	피스톤 로드	SUS303	
4	Y 패킹	NBR	
5	다이아프램	PTFE	
6	보디	PFA, PTFE	SUS316
7	취부판	SUS304	—


형번에 따라서는 재질, 구조가 다른 경우가 있습니다. 자세한 내용은 문의해 주십시오.

⚠ 사용하기 전에 반드시 권두 9page~18page의 사용상의 주의사항을 읽어 주십시오.

외형 치수도

● Rc 나사 타입


· AMDZ※-6-2



● 피팅 일체형



· AMDZ※-※1-2

● 유량 조정 부착



치수	A	B	C	D	E	F	MAX G
※1 (접속 형번)							
6	-	2	11	28	41	45	63
3US, 3UP	50	2	11	28	41	45	63
6BUS, 6BUP	50	2	11	28	41	45	63
3UF	40	2	11	28	41	45	63
3UR	57	1.6	11	28	41	45	63
6BUR	57	1.6	11	28	41	45	63
6UR	82	3.5	12	31	44	48	66
8BUR	84	3.5	12	31	44	48	66

・AMD0※-6-4



치수	A	B
※1 (접속 형번)		
6UF	64	4
8BUF	64	4
6UR	90	3.5
8BUR	92	3.5
6UK	71	4
8BUK	71	4
8BUW	86	3