



미소 유량 조정 밸브 Series

유량 조정부와 밸브 개폐 기능부를 분리하여
안정된 미소 유량 조절을 실현

●접속 튜브 사이즈: $\phi 3$, 1/8", Rc1/8

RoHS

사양

항목	LYX-0961-※	LYX-0965-※
사용 유체	약액·순수(주1)	
유체 온도	℃	5~60
내압력	MPa	0.6
사용 압력	MPa	0~0.3
주위 온도	℃	0~60
취부 자세	자유	
질량	kg	0.12
		0.07

주1: 산성 유체에는 사용할 수 없습니다.

제품 구성 재료와 사용 유체, 주위 환경과의 적합성을 확인한 후 사용해 주십시오.

주2: 에어 오퍼레이트 밸브부의 사양에 대해서는 100page의 AMDZ를 참조해 주십시오.

형번 표시 방법

LYX - 0961 - 6BUS - 1


A 형식

B 접속 방식

C 작동 방식
(LYX-0961 한정으
로 선정해 주십시오.)

유량 특성·압력 특성

유량 특성 비교



A 형식

0961 에어 오퍼레이트 밸브 일체형

0965 미소 유량 조정 밸브 한정(밸브 클로즈 기능 없음)

B 접속 방식

6 Rc1/8

3US 슈퍼 타입 필터 피팅 일체형

6BUS

3UP 슈퍼 300 타입

6BUP 필터 피팅 P 시리즈

3UF F-LOCK20 시리즈 피팅 일체형

3UR F-LOCK60 시리즈 피팅 일체형

6BUR

φ3×φ2 튜브 접속

1/8"×0.086" 튜브 접속

φ3×φ2 튜브 접속

1/8"×0.086" 튜브 접속

φ3×φ2 튜브 접속

φ3×φ2 튜브 접속

1/8"×1/16" 튜브 접속

C 작동 방식

1 NC(노멀 클로즈)



2 NO(노멀 오픈)

3 복동

내부 구조 및 부품 리스트

●LYX-0961

●LYX-0965




품번	부품 명칭	재질
1	조정 손잡이	A5056
2	로어 로드	SUS304
3	니들 커버	SUS304
4	다이아프램	PTFE
5	보디	PTFE
6	취부판	SUS304
7	커버	PPS
8	실린더	PPS
9	피스톤 로드	SUS303
10	Y 패킹	NBR
11	다이아프램	PTFE
12	보디	PTFE

형번에 따라서는 재질, 구조가 다른 경우가 있습니다. 자세한 내용은 문의해 주십시오.


⚠ 사용하기 전에 반드시 권두 9page~18page의 사용상의 주의사항을 읽어 주십시오.

외형 치수도

●LYX-0961-6BUS-1



●LYX-0965-6



에어오퍼레이티브	Part3R
	Part2
	Part1
	금액
	메탈릭스
	유량 특성
매뉴얼	대구경
	염화 비닐
	배액
	Part3RN
	Part2
	금액
S u c k b a c k	메탈릭스
	대구경
	단품
	에어 오퍼레이티브 일체
	파일럿
	매뉴얼
유량 조정	전동
	매뉴얼
	매뉴얼 미소 유량
파인 레벨 스위치	
관련 기기	